


**CK1,0-ED-1,0ST AU**

Codice articolo: 1409082

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1409082>

Contatto a crimpare 1,0 mm tornito, contatto singolo maschio, sezione conduttore 0,14 - 1,0 mm<sup>2</sup>, dorato

**Dati commerciali**

EAN	 4 046356 619400
VPE	100
Tariffa doganale	85389099
Peso lordo pezzi	0,30 g

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 01.09.2010



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici****Dati generali**

Nota:	per HC-MOT-AFL-SET
Tecnica di connessione	Attacco a crimpare
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Cicli di manovra	≥ 100
Sezione di collegamento	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento AWG	26 ... 18

Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	4,5 mm
<b>Dati materiale</b>	
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Dorato

### Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

### Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.