

# HC-M-KV-M20(11-16)

Codice articolo: 1645998



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1645998>

Attacchi a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 6 mm, diametro cavo : 11 - 16 mm, SW 27, attacco a vite: M20

## Dati commerciali

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 017918 941260 |
| VPE                         | 25                                                                                                   |
| Tariffa doganale            | 74199990                                                                                             |
| Peso lordo pezzi            | 45,51 g                                                                                              |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 521 (PC-2009)                                                                                 |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 16.02.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Dati generali

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Materiale viti                 | Ottone, nichelato |
| Materiale guarnizione          | neoprene          |
| Materiale guarnizione per cavi | neoprene          |
| Materiale O-ring               | NBR               |
| Apertura chiave dadi           | 27 mm             |
| Apertura chiave perno          | 27 mm             |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Tipo filettatura lato collegamenti | M20                   |
| Lunghezza della filettatura        | 6,00 mm               |
| Diametro esterno conduttore        | 11 mm ... 16 mm       |
| Campo tenuta cavi                  | 11,00 mm ... 16,00 mm |
| Coppia di serraggio dadi           | 7,50 Nm               |
| Grado di protezione                | IP68, fino a 5 bar    |
| Temperatura ambiente (esercizio)   | -20 °C ... 100 °C     |

#### Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

---

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.