

HC-M-PN3-4,00-ST

Codice articolo: 1663501

La figura illustra la variante di connettori maschio pneumatico, femmina pneumatico, e femmina con valvola

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663501>



Connettore maschio pneumatico per modulo HC-M-PN3, diametro tubo flessibile 4,0 mm

Dati commerciali

EAN	 4 017918 123314
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	0,80 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 463 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 27.03.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati elettrici

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

Dati meccanici

Tensione d'esercizio - Depressione	6,00 bar
Diametro interno attacco tubo di mandata	4 mm
Cicli di manovra	≥ 500

Dati generici

Colore	nero
--------	------

Dati materiale

Materiale contatto	Acetale di delrin
--------------------	-------------------

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.