

CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S

Codice articolo: 2302308

La figura mostra una versione a 15 poli

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302308>

Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 3 m

Dati commerciali

EAN	 4 017918 894832
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	871,10 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 270 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 22.05.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

Tensione nominale U_N	125 V AC/DC
Amperaggio per conduttore max.	2 A
Resistenza del conduttore max.	$\leq 0,09 \Omega/m$
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Lungh. cavo	3 m

Conduttore singolo, sezione trasversale	0,25 mm ²
AWG	24
Diametro esterno	13,5 mm
Schermatura	sì
	Treccia di fili in rame stagnati, copertura di circa l'85 %
Cicli di manovra	> 200

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.