


HC-B 10-ANDOCK

Codice articolo: 1586125



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1586125>

Telai di posizionamento per installazioni, per inserti portacontatti esecuzione B10, con 4 viti a testa piatta M5, compensazione d'inserimento asse x/y +/- 1,5 mm

Dati commerciali

EAN	4 046356 345736
VPE	1
Tariffa doganale	85389099
Peso lordo pezzi	50,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 546 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 27.02.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Materiale	acciaio inox
-----------	--------------

Omologazioni



Omologazioni


GOST

Omologazioni richieste:



Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



Dima di foratura:

Distanza max. di entrambi i telai di posizionamento (per contatti standard 25,8 mm; per contatti FO 27 mm; per contatti pneumatici 26,5 mm)

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.