

SACC-DSI-M 8FS-6CON-M12/0,5

Codice articolo: 1453465



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1453465>

Connettore femmina da incasso sensore/attuatore, 6 poli, M8, montaggio posteriore/a vite con filettatura M12, con filo TPE da 0,5 m, 6 x 0,14 mm²

Dati commerciali

EAN	4 046356 554398
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	21,00 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 16.12.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	2 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	6
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ

Lungh. cavo	0,5 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M8 IEC 61076-2-104
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	Lega Cu
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PUR / PA66
Materiale ghiera	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	Viton
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M12 x 1
Collegamento	Fili singoli
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Tipo cavo	Filo in TPE
Sezione conduttore	0,14 mm ²
Linea segnale AWG	26
Struttura conduttore segnale linea	18x 0,10 mm
Colori filo	nero, marrone, blu, bianco, grigio, rosa
Materiale isolamento fili	TPE
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Resistenza di isolamento	≥ 20 MΩ*km
resistenza del conduttore	≥ 80 Ω/km
Tensione nominale cavo	300 V
Tensione di prova cavo	2000 V AC
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa)

Omologazioni



Omologazioni


GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato




Conn. femmina da incasso M8



Sezione custodia per connettori da incasso M8, connettore femmina, monolitico

Disegno schema



Pinning connettore femmina M8, 6 poli

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.