Dati di base

SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO

Codice articolo: 1424131



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1424131

Custodia flangiata, 25 mm x 25 mm

Note dei prodotti
Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 25.08.2011

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 693349
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	11,75 g

Dati tecnici

Dati generali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	FKM

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore, flangia quadrata 25 mm Flangia quadra

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato



Connett. incasso M12, flangia quadr.

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.