Dati di base

# SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP

Codice articolo: 1696222



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1696222

Distributore a Y M8, con connettore femmina M8, connettore da 3 poli (parallelo)

| Dati commerciali | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 182403 |
| VPE | 5 pcs. |
| Tariffa doganale | 85366990 |
| Peso lordo pezzi | 6,81 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 104 (PC-2009) |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 28.11.2006

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Dati generali

| | |
|---|---|
| Corrente di dimensionamento a 40 °C | 4 A |
| Tensione di dimensionamento | 60 V |
| N. poli | 3 |
| Resistività di massa | ≤ 5 mΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥ 10 GΩ |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |

**Dati generici**

| | |
|---|---|
| Norme/Disposizioni | Connettore M8 IEC 61076-2-104 |
| | Connettore M8 IEC 61076-2-104 |
| Codifica | A - Standard |
| Distanza media | 12 mm |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Grado di protezione | IP65 |
| | IP67 |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm (Connettori M8) |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale ghiera | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Segnalazione stato | No |

## Omologazioni

Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

## Accessori


| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|---|---|---|
| **Elementi di protezione e di chiusura** | | |
| 1682540 | PROT-M8 | Tappo a vite M8 per connettori femmina M8 non occupati del cavo sensore/attuatore, box e connettori da incasso |

**Utensili**

| | | |
|---|---|---|
| 1208461 | SAC BIT M8-D10 | Inserto a innesto per montaggio di cavi sensore-attuatore con connettore M8 e per connettore M8 con connessione rapida QUICKON, per comando esagonale da 4 mm |
| 1208487 | TSD 02 SAC | Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 0,2 Nm e comando esagonale da 4 mm per connettori M8 |


## Disegni

Disegno quotato





Distributore a Y M8

Schema di collegamento





Equipaggiamento dei contatti del distributore M8 a Y

Disegno schema





Pinning connettore maschio M8, 3 poli,
vista lato maschio




Pinning connettore femmina M8, 3 poli,
vista lato femmina

Orientamento dei pinning



## Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.