

SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN

Codice articolo: 1440106



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440106>

Connettore da incasso sistema bus, femmina, DeviceNet, 5 poli, M8, montaggio anteriore/a vite con filettatura di fissaggio M8, con filo PVC da 0,5 m, 5 x 0,25 mm²

Dati commerciali

EAN	 4 046356 481335
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	15,30 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 22 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 16.12.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	5
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ

Lungh. cavo	0,5 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M8 IEC 61076-2-104
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	Lega Cu
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PUR / PA66
Materiale ghiera	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	Viton
Tipo di montaggio	Montaggio anteriore M8 x 0,5
Collegamento	Fili singoli
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Tipo cavo	filo in PVC
Sezione conduttore	0,25 mm ²
Linea segnale AWG	26
Colori filo	bianco, nero, grigio, rosso, blu
Materiale isolamento fili	PVC
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato



Disegno schema



Pinning connettore femmina M8, 5 poli, codifica B, lato femmina

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.