

# HC-M-PN3-4,00-BU

Codice articolo: 1663530

La figura illustra la variante di connettori maschio pneumatico, femmina pneumatico, e femmina con valvola

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663530>



Connettore femmina pneumatico per modulo HC-M-PN3, diametro tubo flessibile 4,0 mm

## Dati commerciali

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 017918 123345 |
| VPE                         | 10 pcs.                                                                                              |
| Tariffa doganale            | 85369010                                                                                             |
| Peso lordo pezzi            | 0,65 g                                                                                               |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 463 (PC-2009)                                                                                 |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 27.03.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Dati elettrici

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
|----------------------------------|-------------------|

### Dati meccanici

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Tensione d'esercizio - Depressione       | 6,00 bar |
| Diametro interno attacco tubo di mandata | 4 mm     |
| Cicli di manovra                         | ≥ 500    |

### Dati generici

|        |      |
|--------|------|
| Colore | nero |
|--------|------|

#### Dati materiale

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Materiale contatto | Acetale di delrin |
|--------------------|-------------------|

#### Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

---

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.