Dati di base

SACCBP-MS-4CON-M16/1,0-PUR SCO

Codice articolo: 1419399



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419399

Connettore maschio da incasso, schermato, 4 poli, M12, codifica A, montaggio posteriore/a vite con filettatura M16, con cavo da 1 m, 4 x 0,34 mm²

SPEEDCON LOCKING

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 29.09.2009

Dati commerciali	
EAN	4 046356 533249
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	72,30 g

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	4
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ

Lungh. cavo	1 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M16 x 1,5 con dado piatto
Collegamento	estremità conduttore libera
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Tipo cavo	PUR senza alogenati nero
Abbreviazione cavi	Li9Y-V1-C-V1-11Y
Linea segnale AWG	22
Colori filo	marrone, bianco, blu, nero
Cordatura intera	4 fili twistati longitudinalmente
Schermatura	Treccia di fili in rame stagnati
Copertura schermata ottica	85 %
Guaina esterna, colore	grigio-nero RAL 7021
Diametro esterno cavo	5,90 mm
Peso del cavo	47 kg/km
Guaina esterna, materiale	PUR
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa)

Omologazioni


Omologazioni	GOST
Omologazioni richieste:	
Omologazioni Ex:	

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1453368	SACC-M16-SEALING PLUG SET	Tappo a vite M16 per sezioni custodia M16 inutilizzate

Disegni

Disegno quotato




M12 Connettori da incasso




Sezione custodia per filettatura di fissaggio M16, parete di montaggio con foro passante (in alternativa con superficie antitorsione)

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore M12

Disegno schema



Pinning connettore M12, 4 poli, codifica A, lato connettore



PUR senza alogenati nero schermato [PUR]

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.