

SACC-CI-M12FS-5CON-L180-THR

Codice articolo: 1551448



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1551448>

Connettore femmina da incasso sensore/attuatore, 5 poli, codifica A, con connessione a saldare diritta THR, solo inserto portacontatti

Dati commerciali

EAN	 4 046356 153683
VPE	60
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	3,50 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 33 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 17.08.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	5
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Cicli di manovra	> 100
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PPA
Materiale guarnizione	FKM / EPDM
Tipo di montaggio	Montaggio dei circuiti stampati
Collegamento	Attacco a saldare THR
Segnalazione stato	No

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Connessione a vite per custodia		
1552243	SACC-M12-SCO NUT	Conness. a vite per custodia M12 SPEEDCON per ins. portacont. femm. M12, con O-Ring, per tutti gli ins. portacontatti THR e a sald. a onde compatibili Speedcon
1432460	SACC-M12-SCO NUT L 90	Connessione a vite per custodia M12-SPEEDCON per inserti portacontatti femmina M12, con guarnizione piatta, per tutti i portacontatti THR e a saldatura ad onde compatibili Speedcon

Generale

1437889	SACC-M12 NUT PRESS	Connettore femmina M12, connessione a vite per custodia, variante a pressione, per tutti i portacontatti THR e a saldatura ad onde compatibili Speedcon
---------	--------------------	---


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.




Dima di foratura

Disegno quotato




Inserto portacontatti femmina M12



Confezione Tray THR

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica A, lato femmina

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.