

KERN AC 02

KERN

Testine sferiche in acciaio nichelato per prove di compressione e di frattura

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Morsetto
Gruppo di prodotti	Testine sferiche

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	35×10×10 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	35×10×10 mm
Materiale	metallo
Materiale alloggiamento	metallo
Montaggio - dissipazione della forza	Foro filettato M10 Foro filettato M6
Forza di trazione/forza di compressione [Max]	5 kN

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×100×10 mm
Peso netto	0,04 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg