KERN **MSC 100**

Quando ogni centimetro conta: statimetro meccanico con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Statimetrio
Famiglia di prodotti	MSC

Sistema di misura

Campo di misura statimetro (cm)	7,5-100cm
Campo di misura lunghezza [Min]	7,5 cm
Unità di misura	inch/ft cm
Campo di misura lunghezza [Max]	100 cm
Tolleranza statimetro	5 mm
Divisione	1 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	1020×290×50 mm
Dimensioni dispositivo (L×P×H)	1040×290×55 mm

Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
Omologazione secondo 2017/745 (MDR, med.)	✓

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1085×70×40 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,70 kg
Peso lordo ca.	0,95 kg
Peso di spedizione	0,919 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761194717
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

1 DAY

CE 0297