SAUTER **TB 1000-0.1F**

Pratico spessimetro per rivestimenti adatto all'utilizzo quotidiano



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Spessimetro per strati
Gruppo di prodotti	Spessimetro digitale di rivestimenti
Famiglia di prodotti	TB

Sistema di misura

Oggetto di prova rivestimento	Rivestimenti non magnetici su ferro, acciaio, Tipo F
Offset accur (% da [Max])	1%
Campo di misura rivestimenti [d] (µm)	100 µm; 1000 µm
Divisione rivestimenti [d] (µm)	0,1 µm; 1 µm
Spessore minimo del materiale di base	300 µm
Piccolissimo campione, piano (raggio)	6 mm
Piccolissimo campione, convesso (raggio)	1,5 mm
Piccolissimo campione, concavo (raggio)	25 mm
Unità di misura	µm inch (mil)
Tolleranza (% da [Max])	3%
Posizione di posizionamento del sensore	esterno
Spessimetri di rivestimenti tipo die sensor	FE

Display

Tipo di display	LCD

Design

Dimensioni (L×P×A)	161×69×32 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	161×69×32 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	161×69×32 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Lunghezza cavo	1 m

Funzioni

Possibilità di aumentare la precisione di misura	✓

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	4×1.5 V AAA
Batteria capacità	2.600 mAh
Batteria tensione	1,5 V
Numero di celle della batteria	4
Batteria – Peso singolo	92 g
Batteria – Peso totale nell'articolo	368 g
Capacità della batteria (Wh)	3,9 Wh
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	50 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-110

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	255×215×70 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,75 kg
Peso lordo ca.	0,90 kg
Peso di spedizione	0,86 kg

SAUTER **TB 1000-0.1F**

Pratico spessimetro per rivestimenti adatto all’utilizzo quotidiano

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761140004
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

