


# VC-AR3/4M-S6666-SET

Codice articolo: 1607370

La figura mostra la versione da 24 poli

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1607370>

Set di inserti portacontatti per il lato da incasso, telaio mobile con PE, 4 viti di fissaggio, inserti portacontatti a 6 poli premontati, 6 linguette di codifica, 2 flange da incasso

## Dati commerciali

EAN	 4 017918 941093
VPE	5 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	14,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 351 (PC-2009)

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 02.03.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Dati generali

Nota:	i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.
Tecnica di connessione	Connessione a vite Connessione a vite
Coppia di serraggio	0,22 Nm ... 0,25 Nm
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C

Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Cicli di manovra	$\geq 100$
Esecuzione	VC3
Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	0,75 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento AWG	30 ... 14
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	7 mm

#### Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	stagnata
Materiale inserto portacontatti	PA

#### Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Tensione nominale U <sub>N</sub>	250 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV
	4 kV
Corrente di dimensionamento	10 A
	10 A
Corrente nominale I <sub>N</sub>	10 A

#### Omologazioni




Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

## Disegni

Disegno quotato



Inserto portacontatti



Dima di foratura:

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.