Dati di base

VS-15-BU-DSUB-FK

Codice articolo: 1688900



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688900

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 2, con 15 contatti di segnale, tipo contatto femmina, connessione flat cable, angolato, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso VS-15-...

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.03.2005

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 017918 823054
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	11,42 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 321 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati meccanici

N. poli	15
Piano d'inserimento	D-SUB 15
Cicli di manovra	≥ 200
Collegamento	Attacco per cavo piatto
Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Acciaio giallo cromato

Materiale inserto portacontatti	Poliestere, GF
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Dorato su nickel

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	125 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente di dimensionamento	5 A

Omologazioni

Omologazioni GOST


Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

Inserto portacontatti D-SUB



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.