

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M


Codice articolo: 2926580

La figura mostra la versione a 25 poli

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2926580>

Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 37 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 37 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 1 m

Dati commerciali

| | |
|------------------|--|
| EAN |  4 046356 548236 |
| VPE | 1 |
| Tariffa doganale | 85444290 |
| Peso lordo pezzi | 253,50 g |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 09.02.2010



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

| | |
|---|----------------------|
| Tensione nominale U_N | 125 V AC/DC |
| Amperaggio per conduttore max. | 2 A |
| Resistenza del conduttore max. | $\leq 0,09 \Omega/m$ |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) | -20 °C ... 70 °C |

| | |
|---|---|
| Lungh. cavo | 1 m |
| Conduttore singolo, sezione trasversale | 0,25 mm ² |
| AWG | 24 |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Schermatura | sì |
| | Treccia di fili in rame stagnati, copertura di circa l'85 % |
| Cicli di manovra | > 200 |

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.