


CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M


Codice articolo: 2926399

La figura mostra la versione a 25 poli

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2926399>

Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 9 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 9 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 2 m

Dati commerciali

EAN	 4 046356 546942
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	163,60 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 05.02.2010



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Tensione nominale U_N	125 V AC/DC
Amperaggio per conduttore max.	2 A
Resistenza del conduttore max.	$\leq 0,09 \Omega/m$
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C

Lungh. cavo	2 m
Conduttore singolo, sezione trasversale	0,25 mm ²
AWG	24
Diametro esterno	7,5 mm
Schermatura	sì
	Treccia di fili in rame stagnati, copertura di circa l'85 %
Cicli di manovra	> 200

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.