


VC-M-KV-PG16(7-10,5)

Codice articolo: 1853971

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1853971>

Connessione a vite parziale Pg16, in metallo, composta da gommino isolante con foro e serracavo, per custodia misura 1, cavo [mm] 7 - 10,5

Dati commerciali

EAN	 4 017918 146320
VPE	5 pcs.
Tariffa doganale	74153300
Peso lordo pezzi	16,30 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 372 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 26.11.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Dati generali**

Nota	Su richiesta, per cavi di grosse dimensioni sono disponibili adattatori di espansione da Pg16 a Pg21e da Pg21 a Pg29
Materiale vite di serraggio	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	TPE
Materiale guarnizione per cavi	TPE
Apertura chiave dadi	24 mm

Tipo di filettatura lato guarnizione	Pg16
Diametro esterno conduttore	7 mm ... 10,5 mm
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Montaggio

1854983	VC-M-KV-PG21- 0	Connessione a vite parziale in metallo con guarnizione senza foro per la tenuta e/o per fori singoli
---------	-----------------	--

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.