


VC-M-KV-PG21(11,5-15,5)

Codice articolo: 1854035

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1854035>

Connessione a vite parziale Pg21, in metallo, composta da gommino isolante con foro e serracavo, per custodia misura 2 - 4, cavo [mm] 11,5 - 13,5

Dati commerciali

EAN	 4 017918 145941
VPE	5 pcs.
Tariffa doganale	74153300
Peso lordo pezzi	15,72 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 373 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 29.09.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Dati generali**

Nota	Su richiesta, per cavi di grosse dimensioni sono disponibili adattatori di espansione da Pg16 a Pg21e da Pg21 a Pg29
Materiale vite di serraggio	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	TPE
Materiale guarnizione per cavi	TPE
Apertura chiave dadi	30 mm

Tipo di filettatura lato guarnizione	Pg21
Diametro esterno conduttore	11,5 mm ... 15,5 mm
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Montaggio

1854983	VC-M-KV-PG21- 0	Connessione a vite parziale in metallo con guarnizione senza foro per la tenuta e/o per fori singoli
---------	-----------------	--

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.