
Dati di base

VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5

Codice articolo: 1689776



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689776

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, con 25 contatti di segnale, tipo contatto femmina, connessione a vite, diritto, per telai da incasso e mobili con grado di protezione IP67

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 15.08.2005

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 017918 914073
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	28,47 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 318 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati meccanici

N. poli	25
Piano d'inserimento	D-SUB 25
Cicli di manovra	≥ 200
Collegamento	Connessione a vite
Sezione di collegamento	0,14 mm² ... 0,5 mm²
Sezione di collegamento AWG	26 ... 20
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	≤ 3,30 N

Forza di trazione per ogni contatto segnale	≤ 2,2 N
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale inserto portacontatti	PBTP
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro su nickel
Grado di protezione	IP20

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	60 V
Corrente di dimensionamento	5 A
Resistenza di contatto per coppia di contatti	≤ 2,5 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 5000 MΩ

Omologazioni


Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Disegno quotato



Inserto portacontatti D-SUB, connessione a vite

Disegno schema



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.