

**VS-BU-KX-75-RG179/187**

Codice articolo: 1655616

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655616>

Contatto coassiale, per inserti combinati D-SUB, saldatura a mano, femmina, diritto per cavo RG 179/187, dorato

**Dati commerciali**

EAN	 4 046356 029506
VPE	10
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	1,65 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 325 (PC-2009)

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 01.03.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici****Dati meccanici**

Cicli di manovra	≥ 500
Collegamento	A saldare a mano
Sezione di collegamento	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento AWG	24

Diametro esterno conduttore	3,2 mm
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	≤ 7,00 N
Forza di trazione per ogni contatto segnale	≤ 7 N
Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 135 °C

#### Dati materiale

Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Dorato su nickel

#### Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Corrente di dimensionamento	2 A
Resistenza di isolamento	10 TΩ

#### Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

#### Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
1676747	HC-M4-KOAX-EWZ	Utensile di sbloccaggio, per contatti coassiali

#### Utensili

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.