

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S

Codice articolo: 2296993

La figura mostra una versione a 50 poli



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2296993>

Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 1,5 m

Dati commerciali

EAN	 4 017918 824952
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85444993
Peso lordo pezzi	115,10 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 263 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 09.08.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Tensione nominale U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Amperaggio per conduttore max.	1 A
Resistenza del conduttore max.	0,16 Ω /m
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C

Lungh. cavo	1,5 m
Conduttore singolo, sezione trasversale	0,14 mm ²
AWG	26
Struttura conduttore: Numero fili:	7
Conduttore singolo, materiale	stagnati Cu
Diametro esterno	6,7 mm
Cavo, confezionamento	Connessione a perforazione d'isolante, EC 60352-4/DIN EN 60352-4
Schermatura	sì
	Treccia di fili in rame stagnati, copertura di circa l'85 %

Connettore lato modulo

N. poli	14
Connettori	IDC / FLK - connettore femmina (2,54 mm)
Numero dei connettori	1

Connettore lato controllore

N. poli	14
Connettori	IDC / FLK - conduttore femmina (2,54 mm)
Numero dei connettori	1

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste: cUL / UL

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.