


# CABLE-FLK50/OE/0,14/ 200

Codice articolo: 2305376


<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2305376>

Cavo intestato con un connettore femmina da 50 poli e un'estremità aperta. Sull'estremità aperta, i conduttori da 1 a 50 sono siglati e dotati di capocorda, lunghezza cavo: 2 m

## Dati commerciali

EAN	 4 046356 039055
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	329,20 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 261 (IF-2009)

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 02.05.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.


## Dati tecnici

### Informazioni generali

Tensione nominale $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
Amperaggio per conduttore max.	1 A
Resistenza del conduttore max.	0,16 $\Omega$ /m
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Lungh. cavo	2 m
Conduttore singolo, sezione trasversale	0,14 mm <sup>2</sup>
AWG	26
Struttura conduttore: Numero fili:	7
Conduttore singolo, materiale	stagnati Cu
Tensione di prova	0,8 kV
Diametro esterno	10,3 mm
Cavo, confezionamento	Connessione a perforazione d'isolante, EC 60352-4/DIN EN 60352-4
Schermatura	no

### Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

---

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.