

HC-D 4-BU-2BUS

Codice articolo: 1886139

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1886139>

Connessione schermata, per due conduttori schermati, incl. due contatti a crimpare femmina sciolti per conduttori PROFIBUS.

Dati commerciali

EAN	 4 017918 818401
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85389099
Peso lordo pezzi	16,90 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 532 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.11.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C
Nota	per inserti portacontatti HC-D40-, HC-D64-, HC-M-12

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1884869	VC-EW 1,6	Utensile di sbloccaggio, per contatti torniti e stampati CK-1,6-...
Utensili		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Utensile di montaggio per contatti a crimpare CK 1,6... per conduttori di sezione inferiore
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Pinza a crimpare per contatti torniti CK 1,6 ED... e CK 2,5 ED...

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.