


CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S

Codice articolo: 2302052

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302052>

Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 0,5 m

Dati commerciali

EAN	 4 017918 893019
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	106,40 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 270 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 22.05.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

Tensione nominale U_N	125 V AC/DC
Amperaggio per conduttore max.	2 A
Resistenza del conduttore max.	0,09 Ω /m
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Lungh. cavo	0,5 m

Conduttore singolo, sezione trasversale	0,25 mm ²
AWG	24
Diametro esterno	9 mm
Schermatura	sì
	Treccia di fili in rame stagnati, copertura di circa l'85 %
Cicli di manovra	> 200

Connettore lato modulo

N. poli	15
Connettori	Connettore femmina D-SUB
Numero dei connettori	1

Connettore lato controllore

N. poli	15
Connettori	Connettore maschio D-SUB
Numero dei connettori	1

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.