

FL MC EF WDM-SET SC


Codice articolo: 2902660

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2902660>

Set di convertitori FO, composto da apparecchiature tipo A e apparecchiature tipo B, per la trasmissione full duplex di 10/100BASE-T(X) su singole fibre di vetro Simplex con tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplex). Connessione FO SC-Simplex (1550/1310 nm)

Ethernet



Dati commerciali	
EAN	 4 046356 670616
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85176200
Peso lordo pezzi	435,50 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 14.11.2011



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici	
Interfacce seriali	
Mezzo trasmissivo	rame
Interfaccia ottica LWL	
Mezzo trasmissivo	FO

Dati generali

Posizione elevata	5000 m (Per le limitazioni vedere la dichiarazione del produttore)
-------------------	--

Omologazioni

Omologazioni Ex: ATEX

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/condotto		
2744830	FL CAT5 FLEX	Cavo CAT5-SF/UTP (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG) leggero cavo flessibile 2 x 2 x 0,14 mm ² , conduttori sottili, schermato, guaina esterna: diametro 5,75 mm ± 0,15 mm
2744814	FL CAT5 HEAVY	Cavo CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG) robusto cavo, 2 x 2 x 0,22 mm ² , conduttori rigidi, schermati, guaina esterna: diametro 7,8 mm, guaina interna: diametro 5,75 mm ± 0,15 mm
2832263	FL CAT5 PATCH 0,5	Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 0,5 m
2832276	FL CAT5 PATCH 1,0	Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 1,0 m
2832289	FL CAT5 PATCH 2,0	Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 2,0 m
2832292	FL CAT5 PATCH 3,0	Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 3,0 m
2989161	FL MM PATCH 1,0 LC-SC	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro multimode 50/125 µm, connettore maschio: LC/SC-Duplex, grado di protezione: IP 20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 1 m
2901805	FL MM PATCH 1,0 SC-SC	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro multimode 50/125 µm, connettore maschio: SC-Duplex/SC-Duplex, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 1 m
2901812	FL MM PATCH 1,0 SC-SCRJ	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro multimode 50/125 µm, connettore maschio: SC-Duplex/SCRJ, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 1 m
2901809	FL MM PATCH 1,0 SC-ST	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro multimode 50/125 µm, connettore maschio: SC-Duplex/B-FOC (ST), grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 1 m

2989268	FL MM PATCH 2,0 LC-SC	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro multimode 50/125 µm, connettore maschio: LC/SC-Duplex, grado di protezione: IP 20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 2 metri
2901807	FL MM PATCH 2,0 SC-SC	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro multimode 50/125 µm, connettore maschio: SC-Duplex/SC-Duplex, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 2 metri
2901813	FL MM PATCH 2,0 SC-SCRJ	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro multimode 50/125 µm, connettore maschio: SC-Duplex/SCRJ, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 2 metri
2901810	FL MM PATCH 2,0 SC-ST	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro multimode 50/125 µm, connettore maschio: SC-Duplex/B-FOC (ST), grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 2 metri
2901800	FL MM PATCH 5,0 LC-SC	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro multimode 50/125 µm, connettore maschio: LC/SC-Duplex, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 5 metri
2901808	FL MM PATCH 5,0 SC-SC	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro multimode 50/125 µm, connettore maschio: SC-Duplex/SC-Duplex, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 5 metri
2901814	FL MM PATCH 5,0 SC-SCRJ	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro multimode 50/125 µm, connettore maschio: SC-Duplex/SCRJ, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 5 metri
2901811	FL MM PATCH 5,0 SC-ST	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro multimode 50/125 µm, connettore maschio: SC-Duplex/B-FOC (ST), grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 5 metri
2989190	FL SM PATCH 1,0 LC-SC	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro singlemode 9/125 µm, connettore maschio: LC/SC-Duplex, grado di protezione: IP 20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 1 m
2901829	FL SM PATCH 1,0 SC-SC	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro singlemode 9/125 µm, connettore maschio: SC-Duplex/SC-Duplex, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 1 m
2901832	FL SM PATCH 1,0 SC-ST	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro singlemode 9/125 µm, connettore maschio: SC-Duplex/B-FOC (ST), grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 1 m
2989297	FL SM PATCH 2,0 LC-SC	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro singlemode 9/125 µm, connettore maschio: LC/SC-Duplex, grado di protezione: IP 20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 2 metri

2901830	FL SM PATCH 2,0 SC-SC	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro singlemode 9/125 µm, connettore maschio: SC-Duplex/SC-Duplex, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 2 metri
2901833	FL SM PATCH 2,0 SC-ST	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro singlemode 9/125 µm, connettore maschio: SC-Duplex/B-FOC (ST), grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 2 m
2901827	FL SM PATCH 5,0 LC-SC	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro singlemode 9/125 µm, connettore maschio: LC/SC-Duplex, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 5 m
2901831	FL SM PATCH 5,0 SC-SC	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro singlemode 9/125 µm, connettore maschio: SC-Duplex/SC-Duplex, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 5 metri
2901834	FL SM PATCH 5,0 SC-ST	Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro singlemode 9/125 µm, connettore maschio: SC-Duplex/B-FOC (ST), grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici, lunghezza: 5 metri
2799322	PSM-LWL-GDM-RUGGED-50/125	Cavo in fibra di vetro, duplex 50/125 µm, senza connettore, per la posa in interni
2799432	PSM-LWL-GDO- 50/125	Cavo in fibra di vetro, duplex 50/125 µm, senza connettore, per la posa in esterni

Generale

2902658	FL MC EF WDM-A SC	Convertitore FO (unità di ricambio A), per la trasm. full duplex di 10/100BASE-T(X) su singole fibre di vetro Simplex con tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplex), connessione FO SC-Simplex (1310/1550 nm). Per il funzionam. è necessario un set di apparecchiature (tipo A e tipo B)!
2902659	FL MC EF WDM-B SC	Convertitore FO (unità di ricambio B), per la trasm. full duplex di 10/100BASE-T(X) su singole fibre di vetro Simplex con tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplex), connessione FO SC-Simplex (1550/1310 nm). Per il funzionam. è necessario un set di apparecchiature (tipo A e tipo B)!
2709561	ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN	Connettore per guide di supporto per alimentatore per guida, contatti dorati, per montaggio su guida, 5 poli
2707437	ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN	Connettore per guide di supporto per convertitori per correnti continue, contatti dorati, per montaggio su guida, 5 poli
2866983	MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5	Alimentatori per guida switching sottili, esecuzione compatta, uscita: 24 V DC / 1,5 A

Spina/adattatore

1656725	VS-08-RJ45-5-Q/IP20	Connettori RJ45, IP20, CAT5e, 8 poli, con connessione rapida QUICKON, per conduttori a 1 filo e a 7 fili AWG 26 ... 23, per diametro cavi 4,5 mm ... 8,0 mm, siglatura TIA 568 B colore: grigio
---------	---------------------	---

Utensili

2744869	FL CRIMPTOOL	Pinza a crimpare, per il montaggio del connettore RJ45
---------	--------------	--

Set prodotti

Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Allgemein

2902658	FL MC EF WDM-A SC	Convertitore FO (unità di ricambio A), per la trasm. full duplex di 10/100BASE-T(X) su singole fibre di vetro Simplex con tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplex), connessione FO SC-Simplex (1310/1550 nm). Per il funzionam. è necessario un set di apparecchiature (tipo A e tipo B)!
2902659	FL MC EF WDM-B SC	Convertitore FO (unità di ricambio B), per la trasm. full duplex di 10/100BASE-T(X) su singole fibre di vetro Simplex con tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplex), connessione FO SC-Simplex (1550/1310 nm). Per il funzionam. è necessario un set di apparecchiature (tipo A e tipo B)!

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.