

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK


Codice articolo: 2296702



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2296702>

Cavo intestato, per l'accoppiamento al sistema di cablaggio VARIOFACE, con connettore femmina da 50 poli e quattro connettori femmina da 14 poli, per la suddivisione di max. 32 canali in 4 x 8 canali, n. poli: 50/ 4 x 14, lunghezza 1,5 m

Dati commerciali

EAN	 4 017918 593728
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	349,80 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 266 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 02.05.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Tensione nominale U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Amperaggio per conduttore max.	1 A
Resistenza del conduttore max.	0,16 Ω /m

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Lungh. cavo	1,5 m
Conduttore singolo, sezione trasversale	0,14 mm ²
AWG	26
Struttura conduttore: Numero fili:	7
Conduttore singolo, materiale	stagnati Cu
Diametro esterno	6,3 mm
Cavo, confezionamento	Connessione a perforazione d'isolante, EC 60352-4/DIN EN 60352-4
Schermatura	no

Connettore lato modulo

N. poli	14
Connettori	IDC / FLK - connettore femmina (2,54 mm)
Numero dei connettori	4

Connettore lato controllore

N. poli	50
Connettori	IDC / FLK - conduttore femmina (2,54 mm)
Numero dei connettori	1

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.