

# VS-09-PROFIBUS-SC

Codice articolo: 1654549



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1654549>

Connettori completi D-SUB, per PROFIBUS, grandezza linguetta 1, maschio, connessione a vite, schermato, grado di protezione IP 67, grigio, con resistenza terminale integrata



## Dati commerciali

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 017918 955083 |
| VPE                         | 1                                                                                                     |
| Tariffa doganale            | 85366990                                                                                              |
| Peso lordo pezzi            | 94,10 g                                                                                               |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 270 (PC-2009)                                                                                  |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 22.06.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Dati meccanici

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| N. poli          | 9                  |
| Schermato        | sì                 |
| Cicli di manovra | ≥ 200              |
| Collegamento     | Connessione a vite |

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Sezione di collegamento          | 0,14 mm² ... 1,5 mm² (rigido)   |
|                                  | 0,14 mm² ... 1 mm² (flessibile) |
| Sezione di collegamento AWG      | 26 ... 16 (rigido)              |
|                                  | 26 ... 18 (flessibile)          |
| Diametro esterno conduttore      | 5 mm ... 9 mm                   |
| Uscita cavo                      | obliqui                         |
| Colore                           | grigio                          |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 75 °C                |

#### Dati materiale

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0            |
| Materiale custodia                     | PA            |
| Materiale inserto portacontatti        | PBTP          |
| Materiale contatto                     | Lega di rame  |
| Materiale superficie contatti          | Oro su nickel |
| Materiale guarnizione per cavi         | CR/NBR        |
| Grado di protezione                    | IP67          |

#### Dati elettrici

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Tensione di dimensionamento (III/3)   | 50 V   |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Corrente di dimensionamento           | 1 A    |

#### Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

#### Accessori

| Articolo                       | Denominazione | Descrizione                                                                                                              |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Coperchio di protezione</b> |               |                                                                                                                          |
| 1887086                        | VS-09-SD      | Coperchio di protezione D-SUB, grandezza linguetta 1, grado di protezione IP 54, per telai da incasso e mobili VS-09-... |

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.