Dati di base

VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B

Codice articolo: 1655124



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655124

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 1, per 15 contatti di segnale, tipo contatto femmina, per contatti a crimpare, diritto, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso e mobili VS-09-...

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.03.2005

Dati commerciali

EAN	4 046356 029063
VPE	10
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	4,45 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 321 (PC-2009)

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati meccanici

N. poli	15
Piano d'inserimento	D-SUB 9
Cicli di manovra	≥ 500
Collegamento	Attacco a crimpare
Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C

Dati materiale	
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Acciaio giallo cromato
Materiale inserto portacontatti	Poliestere, GF

Dati elettrici	
Tensione di dimensionamento (III/3)	60 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente di dimensionamento	3 A

Omologazioni

Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Contatti		
1655263	VS-BU-CD-HD-1,0/13,5/0,37	Contatti a crimpare per portacontatti D-SUB con High-Density, femmina, sezione di connessione AWG 22, dorati ...

Disegni

Disegno quotato



Inserto portacontatti D-SUB

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.