Dati di base

VS-25-BU-DSUB-FK

Codice articolo: 1689925



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689925

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, con 25 contatti di segnale, tipo contatto femmina, connessione flat cable, angolato, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso VS-25-...

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.03.2005

Dati commerciali

EAN	4 017918 914325
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	10,48 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 321 (PC-2009)

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati meccanici

N. poli	25
Piano d'inserimento	D-SUB 25
Cicli di manovra	≥ 200
Collegamento	Attacco per cavo piatto
Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Acciaio giallo cromato
Materiale inserto portacontatti	Poliestere, GF
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Dorato su nickel

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	125 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente di dimensionamento	5 A

Omologazioni

Omologazioni GOST


Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Disegno quotato

Inserto portacontatti D-SUB



Disegno schema



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.