

# CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S


Codice articolo: 2302162

La figura mostra una versione a 15 poli

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302162>

Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza: 3 m

## Dati commerciali

EAN	 4 017918 893125
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	532,60 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 270 (IF-2009)

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 22.05.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Informazioni generali

Tensione nominale $U_N$	125 V AC/DC
Amperaggio per conduttore max.	2 A
Resistenza del conduttore max.	$\leq 0,09 \Omega/m$
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Lungh. cavo	3 m

Conduttore singolo, sezione trasversale	0,25 mm <sup>2</sup>
AWG	24
Diametro esterno	10,5 mm
Schermatura	sì
	Treccia di fili in rame stagnati, copertura di circa l'85 %
Cicli di manovra	> 200

#### Connettore lato modulo

N. poli	25
Connettori	Connettore femmina D-SUB
Numero dei connettori	1

#### Connettore lato controllore

N. poli	25
Connettori	Connettore maschio D-SUB
Numero dei connettori	1

#### Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.