Dati di base

VS-BU-KX-50-RG58

Codice articolo: 1655577



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655577

Contatto coassiale, per inserti combinati D-SUB, saldatura a mano, femmina, diritto per cavo RG 58, dorato

Dati commerciali	
EAN	4 046356 029483
VPE	10
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	2,33 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 325 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.03.2005

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
Collegamento	A saldare a mano
Sezione di collegamento	0,8 mm²
Sezione di collegamento AWG	18

Diametro esterno conduttore	5,2 mm
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	≤ 7,00 N
Forza di trazione per ogni contatto segnale	≤ 7 N
Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 135 °C

Dati materiale

Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Dorato su nickel

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Corrente di dimensionamento	2 A
Resistenza di isolamento	10 TΩ

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Utensili		
1676747	HC-M4-KOAX-EWZ	Utensile di sblocaggio, per contatti coassiali

Disegni

Disegno quotato



Connettore femmina per contatto coassiale D-SUB

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.