

VS-SCRJ-GOF-KU

Codice articolo: 1654358

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1654358>

Inserto portagiunti SCRJ, duplex, per patchpanel VS-PP-19-1HE-16-F, terminal outlet VS-TO...F... e piastra dati frontale VS-SI-FP-2F, utilizzabile per fibra di vetro multi-mode, HCS e fibre polimeriche

Ethernet**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 26.10.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	 4 017918 970635
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	10,60 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 221 (PC-2009)

Dati tecnici**Dati meccanici**

N. poli	2
Numero degli slot	1
Piano d'inserimento	SCRJ conforme a DIN EN 50377-6-1
Tipo di fibra	GOF, HCS, POF
Diametro ferula	2,50 mm

Numero di fibre	2
Cicli di manovra	≥ 500
Collegamento	Giunto
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PBT
Materiale ferula	Ceramica Zirkonia
Colore ferula	bianco
Grado di protezione	IP20

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.