
Dati di base

VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK

Codice articolo: 1405183

Giunto RJ45 Push-Pull



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1405183

Giunto RJ45 Push-Pull, IP 67, metallo, CAT5e, con coperchio di protezione, colore: nichelato

Ethernet PROFINET sercos the automation bus

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 06.12.2007

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 332774
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	199,10 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 201 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati meccanici

N. poli	8
Piano d'inserimento	RJ45 8(8)
Uscita cavo	diritto
Colore	argento
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C

Dati materiale

Materiale custodia	pressofuso di zinco
Materiale contatto	Lega di rame
Grado di protezione	IP67

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	50 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	≥ 1 kV
Corrente di dimensionamento	1 A
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato



Giunto RJ45 Push-Pull

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.