

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC


Codice articolo: 2314325

La figura illustra il prodotto FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2314325>

Cavo intestato con due connettori femmina da 50 poli stampati (collegamento 1:1). Lunghezza: 10,0 m

Dati commerciali

EAN	 4 046356 101974
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	2024,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 222 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Tensione nominale U_N	30 V DC
Amperaggio per conduttore max.	500 mA (temperatura ambiente fino a 55°C)
Resistenza del conduttore max.	0,16 Ω /m
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Lungh. cavo	10 m

Conduttore singolo, sezione trasversale	0,14 mm ²
AWG	26
Struttura conduttore: Numero fili:	7
Conduttore singolo, materiale	stagnati Cu
Diametro esterno	11 mm
Schermatura	no

Connettore lato modulo

N. poli	50
Connettori	IDC / FLK - connettore femmina (2,54 mm)
Numero dei connettori	1

Connettore lato controllore

N. poli	50
Connettori	IDC / FLK - conduttore femmina (2,54 mm)
Numero dei connettori	1

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.