Dati di base

FFKDSA1/V-6,35

Codice articolo: 1789621



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1789621

Morsetto per c.s., Corrente nominale: 12 A, Tensione nominale: 160 V, Passo: 3,81 mm, N. poli: 1, Collegamento: Connessione a molla, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, Colore: verde, L'articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Dati commerciali

EAN	4 017918 044091
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	1,02 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 115 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Lunghezza	12,7 mm
Larghezza	6,35 mm
Passo	3,81 mm
N. poli	1

Dimensioni dei codoli	0,5 x 1 mm
Diametro foro	1,3 mm

Dati tecnici

Famiglia articolo	FFKDS(A)/V
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	2,5 kV
Tensione di dimensionamento (III/3)	160 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	160 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	320 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	12 A
Sezione nominale	1 mm²
Corrente di carico massima	6 A (con una sezione conduttore di 1 mm²)
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Lunghezza di spelatura	10 mm
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	6 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group D	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group D	6 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm²
Sezione conduttore rigido max.	1 mm²
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	1 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	0,34 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	0,34 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26

Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	18
AWG secondo UL/CUL min	26
AWG secondo UL/CUL max	16

Omologazioni

Omologazioni: CSA, cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, CCA, IECEE CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.