Dati di base

VS-09-CAN

Codice articolo: 1689307



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689307

Connettori completi D-SUB, per CANopen, grandezza linguetta 1, femmina, connessione a vite, schermato, connessione diritta, grado di protezione IP67

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 11.04.2008

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 017918 881016
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	95,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 276 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati meccanici

N. poli	9
Schermato	sì
Cicli di manovra	≥ 200
Collegamento	Connessione a vite
Sezione di collegamento	0,14 mm² ... 0,5 mm²

Sezione di collegamento AWG	26 ... 20
Diametro esterno conduttore	5 mm ... 9 mm
Uscita cavo	obliqui
Colore	grigio
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 75 °C

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA
Materiale inserto portacontatti	PBTP
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro su nickel
Materiale guarnizione per cavi	CR/NBR
Grado di protezione	IP67

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	63 V
Corrente di dimensionamento	1 A

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Coperchio di protezione		
1887086	VS-09-SD	Coperchio di protezione D-SUB, grandezza linguetta 1, grado di protezione IP 54, per telai da incasso e mobili VS-09-...

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.