

HC-M-KV-M40(27-34)

Codice articolo: 1607729

La figura rappresenta la variante HC-M-KV-M20



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1607729>

Attacchi a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 8 mm, diametro cavo : 27 ... 34 mm, SW 50, attacco a vite: M40

Dati commerciali

EAN	 4 017918 938819
VPE	10
Tariffa doganale	74199990
Peso lordo pezzi	169,50 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 521 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 16.02.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tipo di collegamento a vite	M40
Materiale viti	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	neoprene
Materiale guarnizione per cavi	neoprene
Materiale O-ring	NBR
Apertura chiave dadi	50 mm

Apertura chiave perno	50 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M40
Lunghezza della filettatura	8,00 mm
Diametro esterno conduttore	27 mm ... 34 mm
Campo tenuta cavi	27,00 mm ... 34,00 mm
Coppia di serraggio dadi	20,00 Nm
Grado di protezione	IP68, fino a 5 bar
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 100 °C

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.