



aromaboy

Typ M 25



Istruzioni per l'uso

Istruzioni per la sicurezza

Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso.

- Collegare l'apparecchio solo a prede dotate di messa a terra.
- L'apparecchio deve essere alimentato solo con la tensione riportata sulla targhetta di identificazione (vedi fondo della macchina).
- Non immergere in acqua l'apparecchio e tenerlo lontano dalla portata di bambini.
- Non azionare mai la macchina senza acqua.
- Riempire l'apposito contenitore esclusivamente con acqua fredda di rubinetto (non introdurre altri liquidi).
- La brocca di vetro non è adatta per il forno a microonde.
- Per proteggere la macchina da una sovrassollecitazione termica, attendere 5 minuti tra una preparazione e l'altra. Durante questa pausa, spegnere la macchina.
- Prima di pulire la macchina o in caso di anomalie nel funzionamento, staccare la spina.
- Durante il funzionamento, la piastra di riscaldamento è molto calda - evitare di toccarla e tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Se il cavo di alimentazione della macchina o la macchina stessa dovessero essere guasti, la riparazione dovrà essere eseguita esclusivamente dal costruttore, da un suo servizio di assistenza o comunque da una persona specializzata per escludere la possibilità di pericoli!
- **Non azionare mai la macchina, se difettosa!**
- Osservare le istruzioni per la decalcificazione.

Preparazione della macchina e primo caffè

- Svolgere la lunghezza di cavo necessaria (Fig. 2).
- Sollevare la parte posteriore del coperchio (Fig. 1-D), introdurre acqua fredda di rubinetto fino al segno superiore e, quindi, richiudere il coperchio.
- Posizionare l'interruttore di accensione (Fig. 1-E) sulla posizione "I" e, la prima volta, fare scendere l'acqua senza utilizzare né caffè, né filtro. Al termine, posizionare l'interruttore sulla posizione "0".
- Quando la macchina sarà raffreddata (ca. 5 minuti), potrete preparare il caffè.
- Introdurre nel serbatoio la quantità di acqua desiderata.
- Premere il Filtro® Melitta® 100 sulla saldatura ed inserirlo nell'apposito vano-filtro (Fig. 1-A).
- Introdurre nel filtro di carta il caffè macinato (1 misurino Melitta = 6 gr).
- Mettere il vano-filtro sulla brocca di vetro ed introdurre il tutto nella macchina.
- Posizionare l'interruttore di accensione su "I"; dopo qualche istante, l'acqua inizierà a scendere.

Manutenzione e cura

- Pulire la macchina solo con un panno umido.
- Le diversità di durezza dell'acqua e di frequenza di impiego non consentono di fornire dati esatti sulla frequenza di decalcificazione.
Regola base: dopo avere utilizzato una confezione di filtri (40 sacchetti-filtro = 40 utilizzi), decalcificare la macchina.

Decalcificazione

- Decalcificare regolarmente!
- Sciogliere il decalcificante nella brocca dell'acqua, come descritto sulla confezione, e versare nel serbatoio dell'acqua.
Per la decalcificazione, utilizzare il decalcificante Swirl® Bio o il decalcificante rapido Swirl®.
- Accendere la macchina, lasciare passare la metà della soluzione decalcificante, quindi spegnere la macchina.
- Lasciare agire la soluzione per circa 10 minuti, quindi fare "passare" anche il resto.
- Al termine, "sciaccare" la macchina con una quantità di acqua fredda pari a tre volte il livello massimo del serbatoio.

Garanzia Melitta I

Per il presente apparecchio, oltre alle condizioni di garanzia previste dalla legge, assicuriamo una garanzia alle seguenti condizioni:

1. Il periodo di garanzia è sempre di 12 mesi a partire dalla data di acquisto. Tuttavia, la garanzia avrà valore solo se la data di acquisto sarà comprovata dal timbro e dalla firma del venditore o dalla presentazione della ricevuta di acquisto.
2. Durante il periodo di garanzia ci facciamo carico dell'eliminazione di tutti gli eventuali guasti dell'apparecchio derivanti da difetti di materiale o di fabbricazione. La prestazione di garanzia ha luogo mediante riparazione o sostituzione delle parti difettose o dell'intero apparecchio. Le parti sostituite diventano proprietà del costruttore. La prestazione di garanzia avviene senza addebito di spese di spedizione, di imballaggio o di altri costi supplementari.
3. Sono esclusi dalla garanzia tutti i guasti la cui causa è da fare risalire ad un uso inappropriato (ad es. l'azionamento con un'errata tensione o corrente elettrica) o ad un'errata manutenzione. La garanzia è altresì esclusa per tutte quelle parti soggette a normale usura. La garanzia non comprende i guasti il cui valore o il cui effetto sull'uso dell'apparecchio è da considerarsi irrilevante.
4. La garanzia viene automaticamente interrotta in caso di intervento da parte di Terzi non autorizzati dal costruttore o in caso di utilizzo di parti di ricambio non originali.
5. La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto dell'apparecchio. In caso di necessità durante il periodo di garanzia si prega di spedire l'apparecchio:
 - se possibile, nella scatola originale
 - unitamente al tagliando di garanzia debitamente compilato ed allo scontrino di acquisto ed
 - alla descrizione del problema al Servizio Assistenza Melitta o ad un centro assistenza/Venditore autorizzato.
6. Ulteriori richieste di qualsiasi tipo, soprattutto richieste di risarcimento danni, sono da escludersi a meno che non sia assolutamente prescritta una garanzia del costruttore. La presente garanzia non tratta i diritti di garanzia dell'acquirente finale dal contratto di acquisto/rapporto giuridico con il venditore.

Melitta Haushaltprodukte GmbH & Co. KG
Melittastr. 19
32427 Minden

Riparazioni: Telefono 49 (0) 571/8 68 72-3
Ordinazione
pezzi di ricambio: Telefono 49 (0) 571/8 68 52-3