



- Crogiolo
- 100 W, 230 V
- Interno Ø 17,4 mm, profondità 22 mm
- Diverse temperature disponibili
- Controllo della temperatura Magnastat
- Supporto orizzontale
- Per leghe senza piombo

Crogiolo W101 H

Codice articolo: T0056109399N

Dimensioni L x L x H (mm)	350 x 90 x 50
Dimensioni L x L x H (pollice)	13.78 x 3.54 x 1.97
Peso (ca) in kg	---
Tensione	230 V
Potenza	100 W
Canali	---
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	---
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	---
Precisione di temperatura °C	---
Precisione di temperatura °F	---
Precisione di temperatura aria calda °C	---
Precisione di temperatura aria calda °F	---
Stabilità di temperatura °C	---
Stabilità di temperatura °F	---
Presa per compensazione potenziale	---
Display	---
Pompa per vuoto supplementare	---
Quantità aria calda max. l/min (in funzione dell'utensile)	---
Portata l/min	---
Vuoto max.	---
Interfaccia	---