

① Istruzioni

Orologio da polso digitale Sport

N. ord. 1007802

N. ord. 1007804

Uso previsto

L'orologio da polso viene utilizzato per visualizzare l'ora e il calendario, nonché l'orario di un secondo fuso orario. Inoltre, sono integrate la funzione di sveglia, un cronometro, un timer con conto alla rovescia e funzione pacer.

Esso può essere alimentato solo con batteria (vedi "Dati tecnici").

Un utilizzo diverso da quello descritto in precedenza potrebbe danneggiare il prodotto e comportare rischi associati quali cortocircuiti, incendio, scosse elettriche ecc.

Il prodotto non deve essere modificato o ricostruito.

Le istruzioni di sicurezza devono essere assolutamente osservate.

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Fornitura

- Orologio da polso
- Istruzioni per l'uso

Significato dei simboli



Questo simbolo indica particolari pericoli connessi alla movimentazione, all'utilizzo o al funzionamento.



Il simbolo della "Freccia" indica che ci sono suggerimenti e indicazioni speciali relativi al funzionamento.

Indicazioni di sicurezza



Leggere l'intero manuale d'uso in quanto contiene importanti informazioni per il funzionamento.

La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali!

Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza! In tali casi decade ogni diritto alla garanzia!

- Per motivi di sicurezza non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio.
- Non esporre il prodotto ad alte temperature, forti vibrazioni o elevati carichi meccanici.
- In caso di dubbi circa il funzionamento o la sicurezza del prodotto, contattare uno specialista.
- Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cura, esso può essere danneggiato da urti, colpi o cadute accidentali, anche da un'altezza ridotta.
- Osservare le istruzioni di sicurezza supplementari nei singoli capitoli di questo manuale.

Funzionalità

- Cronometro
- Timer con conto alla rovescia
- Indicazione di un secondo fuso orario
- Funzione calendario
- Funzione Pacer
- Funzione sveglia con 5 orari di sveglia e segnale orario
- Illuminazione del quadrante

Parti e controlli

- (1) Tasto RESET
- (2) Tasto MODE
- (3) Tasto ST/STP
- (4) Tasto LIGHT



Scelta della modalità di funzionamento

- Con il tasto MODE (2) è possibile scegliere la modalità di funzionamento dell'orologio da polso.
- Premere il tasto MODE (2) finché non è visualizzata la modalità di funzionamento desiderata:



Orario con data



Cronometro (SP)



Timer con conto alla rovescia (TR)



Funzione sveglia (AL)



Orario secondo fuso orario (T2)



Funzione Pacer (PA)

- La funzione Pacer stabilisce un ritmo che può essere utilizzato in vari sport (ad es. la corsa) come riferimento per i movimenti (ad es. la frequenza dei passi). L'orologio emette un segnale acustico secondo una frequenza impostabile.

Modalità di funzionamento

- Se si tiene premuto il tasto ST/STP (3) durante le impostazioni, il valore da impostare cambia continuamente.

a) Indicazione dell'ora

Formato di indicazione

- Premere il tasto ST/STP (3), per impostare il formato di indicazione dell'ora (formato 12 o 24 ore).

Impostazione dell'ora

- Premere il tasto RESET (1) finché l'indicazione dei secondi non lampeggia.
- Premere il tasto ST/STP (3), per riportare l'indicazione dei secondi a "00".
- Premere il tasto MODE (2), per passare alla fase di impostazione successiva (Ore).
- Impostare l'indicazione delle ore con il tasto ST/STP (3).
- Impostare gli altri valori (Minuti, Anno, Mese e Data) come descritto in precedenza. Il tasto MODE (2) seleziona il valore da impostare e il tasto ST/STP (3) modifica il valore da impostare.
- Dopo aver concluso l'impostazione dell'ora, premere il tasto RESET (1), per salvare le impostazioni.

b) Funzione cronometro

- Premere il tasto ST/STP (3) per avviare il cronometro.
- Premere il tasto ST/STP (3) per fermare il cronometro.
- Con il tasto ST/STP (3) è possibile riavviare nuovamente il cronometro.
- Premere il tasto RESET (1) dopo che il cronometro è stato fermato, per riportare il cronometro a "0:00:00".
- Mentre il cronometro è in funzione, premendo il tasto RESET (1), è possibile visualizzare un tempo intermedio. L'indicazione mostra il tempo intermedio, mentre il cronometro continua a funzionare in background.
- Premere nuovamente il tasto RESET (1), per ritornare all'indicazione del cronometro in funzione.

c) Timer con conto alla rovescia

Impostazione del tempo

- Premere il tasto RESET (1).
- Impostare le ore con il tasto ST/STP (3).
- Premere il tasto MODE (2), per passare alla fase di impostazione successiva (Minuti).
- Impostare i minuti con il tasto ST/STP (3).
- Premere il tasto MODE (2), per passare alla fase di impostazione successiva (Secondi).
- Impostare i secondi con il tasto ST/STP (3).
- Premere il tasto RESET (1) per salvare il tempo.

Uso del timer con conto alla rovescia

- Premere il tasto ST/STP (3) per avviare il timer con conto alla rovescia.
- Premere nuovamente il tasto ST/STP (3), per arrestare il timer con conto alla rovescia, o per avviarlo nuovamente.
- Al raggiungimento del tempo impostato viene emesso un segnale acustico della durata di ca. 60 secondi.
- Premere un qualsiasi tasto per disattivare il segnale acustico.

d) Funzione sveglia

Attivazione e disattivazione della funzione sveglia

- Premere il tasto LIGHT (4), per scegliere la funzione desiderata (Segnale orario o Sveglia 1-5).
- Per attivare o disattivare il segnale orario o la sveglia selezionata, premere il tasto ST/STP (3). Quando è attivato il segnale orario appare il simbolo delle campane in basso a destra del display. Quando è attivata la sveglia appare un simbolo della sveglia.
- Al raggiungimento dell'orario impostato per la sveglia, viene emesso un segnale acustico della durata di ca. 60 secondi. Premere un qualsiasi tasto per disattivare il segnale acustico.

Impostazione dell'orario della sveglia

- Selezionare la funzione sveglia desiderata (Sveglia 1-5) con il tasto LIGHT (4).
- Premere il tasto RESET (1) per selezionare l'indicazione delle ore.
- Impostare l'indicazione delle ore con il tasto ST/STP (3).
- Premere il tasto MODE (2) per selezionare l'indicazione dei minuti.
- Impostare l'indicazione dei minuti con il tasto ST/STP (3).
- Premere il tasto RESET (1) per salvare l'impostazione.

e) Orario del secondo fuso orario

- Premere il tasto RESET (1) per selezionare l'indicazione delle ore.
- Impostare l'indicazione delle ore con il tasto ST/STP (3).
- Premere il tasto MODE (2) per selezionare l'indicazione dei minuti.
- Impostare l'indicazione dei minuti con il tasto ST/STP (3). L'indicazione dei minuti varia a passi da 30 minuti.
- Premere il tasto RESET (1) per salvare l'impostazione.

f) Funzione Pacer

- Premere il tasto RESET (1), per impostare il numero di segnali acustici per minuto (10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240 o 320).
- Premere il tasto ST/STP (3) per avviare la funzione Pacer.
- Premere nuovamente il tasto ST/STP (3) per interrompere la funzione Pacer.

Illuminazione

- Premere il tasto LIGHT (4) per accendere l'illuminazione del quadrante per alcuni secondi.

Avvisi relativi alla batteria

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare le batterie incustodite; c'è il rischio di ingestione da parte dei bambini o degli animali domestici. Se ingerite, consultare immediatamente un medico.
- Nel caso in cui la pelle dovesse venire a contatto con batterie danneggiate o che presentano perdite, si possono verificare ustioni. Per questo motivo è necessario utilizzare idonei guanti protettivi.
- Le batterie non devono essere cortocircuitate, aperte o gettate nel fuoco. Rischio di esplosione!
- Non ricaricare batterie normali, non ricaricabili. Rischio di esplosione! Caricare solo batterie/batterie ricaricabili intese per tale uso. Utilizzare un caricabatterie idoneo.
- Prestare attenzione alla corretta polarità (più/+ e meno/-), quando si inseriscono le batterie.

Sostituzione delle batterie

- Quando sul display non appare più nulla, è necessario sostituire le batterie.
- La sostituzione delle batterie deve essere effettuata da personale qualificato, che possiede attrezzi speciali da orologeria e le conoscenze adeguate.
- Per sostituire la batteria, svitare la base dell'alloggiamento.
- Quindi la batteria può essere rimossa e sostituita.

Resistenza all'acqua e agli urti

L'orologio da polso è resistente a un uso normale. Esso non dovrebbe essere esposto a urti estremi, come la caduta su pavimenti duri. Ciò potrebbe danneggiare il movimento dell'orologio.

L'indicazione 10 ATM significa che l'orologio è adatto per fare il bagno, nuotare, lavare l'auto, fare la doccia ecc.

Essa non indica che si tratta di un orologio subacqueo. Non premere mai i tasti sotto l'acqua.

Manutenzione e pulizia

Per la pulizia dell'orologio utilizzare un panno pulito, morbido e asciutto. Per lo sporco pesante dell'orologio il panno può essere inumidito con acqua corrente tiepida.

Pulire accuratamente l'orologio per evitare la formazione di graffi.

Non applicare eccessiva pressione sulla parte frontale di vetro, in quanto potrebbe rompersi

Smaltimento

a) Prodotto



Dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici!

Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

Rimuovere le batterie inserite e smaltirle separatamente dal prodotto.

b) Batterie/batterie ricaricabili

In qualità di utente finale avete l'obbligo (Ordinanza batterie) di restituire tutte le batterie/batterie ricaricabili usate; lo smaltimento nei rifiuti domestici è vietato!



Batterie/batterie ricaricabili contaminate sono etichettate con questo simbolo indicante che lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito. Le designazioni per i metalli pesanti coinvolti sono: Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Piombo (le designazioni si trovano sulla batteria/batteria ricaricabile, ad es. al di sotto del simbolo del bidone della spazzatura riportato sulla sinistra).

È possibile portare le batterie/batterie ricaricabili esaurite gratuitamente presso un centro di smaltimento autorizzato nella propria zona, presso uno dei nostri negozi o qualsiasi altro negozio in cui sono vendute batterie/ batterie ricaricabili!

In questo modo si rispettano le disposizioni legali e si dà il proprio contributo alla protezione dell'ambiente.

Dati tecnici

Tensione di esercizio..... 3 V/CC

Batteria..... 1 batteria a bottone al litio CR2025

Durata della batteria..... ca. 2 anni

Resistenza all'acqua..... 10 ATM

Peso..... 65 g



Questo manuale è pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche in termini di tecnologia e attrezzature.

© Copyright 2013 by Conrad Electronic SE.

VI_1213_01/AB