

KVM Switch compatto 2 porte

USB, con cavi e supporto audio

Part No.: **151252**

Caratteristiche:

- Permette di controllare/gestire 2 computer USB con una tastiera, un monitor e un mouse
- Commutazione audio e microfono per un'esperienza multimediale ininterrotta attraverso multi-piattaforme
- Grazie alla funzione hot-plug è possibile effettuare le manutenzioni senza interrompere l'alimentazione del KVM o dei PC
- Selezione del canale tramite pulsanti o tasti funzione della tastiera
- Indicatori Led per un semplice monitoraggio dello stato
- Supporta risoluzione fino a 1600 x 900 pixel
- Alimentazione tramite bus USB - non richiede alimentatori esterni
- Include due cavi di collegamento per connessione al computer, speaker e microfono
- Garanzia 3 anni

Specifiche:

Standard

- USB 1.1

Caratteristiche generali

- Connessioni al computer: 2
- Connessioni alla console: 1
- Connettori porte PC:
 - 2 x USB Tipo A (tastiera, mouse)
 - 2 x HD15 Maschio (video)
 - 2 x 3.5 mm jack audio (per connessione microfono e scheda audio)
- Connettori porta console:
 - 2 x USB Tipo A (tastiera, mouse)
 - 1 x HD15 femmina (video)
- Connettori audio:
 - 1 x 3.5 mm jack (microfono)
 - 1 x 3.5 mm jack (speaker)
- Selezione del computer:
 - tramite pulsanti
 - Tramite tasti funzione
- Risoluzione video: massima 1600 x 900
- FCC Class B, CE, RoHS

LED

- Un led per canale

Alimentazione

- Tramite bus USB

Dati fisici

- Alloggiamento in plastica
- Dimensioni: 86 x 86 x 26 mm
- Peso: 0.5 kg
- Temperatura d'esercizio: -10 - 50°C
- Umidità d'esercizio: da 0% a 90% RH, senza condensa
- Temperatura di stoccaggio: da -20°C a 60°C

Contenuto della confezione

- KVM Switch compatto 2 porte
- Guida rapida all'installazione
- Cavi di connessione al PC e audio



