



Pannello Patch Cat6

48 Porte, UTP, 2 U

Part No.: **560283**

Garanzia a vita

I rigidi standard di produzione assicurano una elevata qualità in tutti i prodotti della linea INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. Tutti i prodotti sono garantiti ed affidabili; uno standard di qualità elevato rappresenta un impegno che non tutti possono sostenere.

Caratteristiche:

- Terminazioni solide e resistenti per cablaggi in rame caratterizzati da connettori con contatti dorati da un minimo di 3 mm 50 micro-pollici
- Compatibile sia con inseritori 110 che Krone
- Supporta cavo rigido e flessibile da 22 a 26 AWG
- Da utilizzare con cavo di rete non schermato a coppie ritorte (UTP) Cat6
- Le prestazioni della Cat6 sono conformi agli standard ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1
- Ideale per applicazioni di rete Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet
- Collega le porte RJ-45 alla rete
- Conforme agli standard 19" per montaggio a rack
- Garanzia a vita

Specifiche:

Standard

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Certificazioni

- Conforme UL
- Conforme RoHS

Informazioni fisiche

- Dimensioni: 482 mm (W) x 88 mm (H) x 48 mm (D)
- Distanza orizzontale tra i fori di montaggio sinistro e destro: 465 mm
- Distanza verticale tra i fori di montaggio della parte superiore ed inferiore: 75.8 mm
- Peso: 1.27 kg
- Temperatura operativa: -40 -80°C

Contenuto della confezione

- Pannello Patch Cat6
- 4 Viti di montaggio
- Guida rapida

