

## ① Istruzioni

### Cavo ripetitore USB 2.0

N. ord. 1360256 (15 m)

N. ord. 1359546 (20 m)

### Uso previsto

Il cavo ripetitore USB 2.0 è un cavo di prolunga attivo con il quale la distanza tra il dispositivo USB e il computer può essere estesa. L'alimentazione è fornita direttamente dall'interfaccia USB.

Per motivi di sicurezza e omologazione (CE), non è possibile convertire e/o modificare il prodotto. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi rispetto a quelli prescritti, questo potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso improprio può causare pericoli come ad es. corto circuito, incendio, scosse elettriche, ecc. Leggere attentamente le istruzioni, conservarle e osservarle. Cedere il prodotto a terzi solo insieme a questo manuale.

### Dotazione

- Cavo ripetitore USB
- Istruzioni

### Indicazioni di sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni ed osservare soprattutto le indicazioni di sicurezza. Se non si osservano le indicazioni di sicurezza e le informazioni sul corretto utilizzo presenti nelle istruzioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni a persone/cose risultanti. In tali casi, la garanzia decade.**

- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciampare su di essi o restare bloccato.
- Durante l'installazione assicurarsi che il cavo di collegamento non sia schiacciato o danneggiato da spigoli vivi.
- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, elevata umidità, bagnato, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Prestare attenzione al prodotto. Urti, colpi o una caduta da un'altezza anche bassa possono danneggiarlo.
- Osservare anche le indicazioni di sicurezza e di funzionamento degli altri dispositivi a cui è collegato il prodotto.
- In caso di dubbi circa il funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto, contattare un tecnico specializzato.
- Far eseguire interventi di manutenzione, riparazione e regolazione solo da un tecnico specializzato/officina specializzata.
- In caso di domande che non trovano risposta in questo manuale d'uso, non esitate a contattare il nostro servizio clienti o altro specialista.

### Collegamento

Per utilizzare il cavo ripetitore, collegare il connettore di ingresso del dispositivo USB alla porta USB del cavo ripetitore e il connettore USB del cavo ripetitore al computer o al notebook.

Collegare alla presa del cavo del ripetitore solo una porta USB, che può fornire una corrente di almeno 500 mA (ad es. una porta USB di un computer o un hub USB con alimentazione propria).

### Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici.

Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

### Dati tecnici

Alimentazione .....	5 V/CC, 115 mA
Temperatura di funzionamento.....	0 a +70 °C
Velocità di trasferimento dati.....	max. 480 MBit/sec.
Colore.....	Nero
Lunghezza cavo.....	15 m (N. ord. 1360256) 20 m (N. ord. 1359546)
Peso.....	586 g (N. ord. 1360256) 780 g (N. ord. 1359546)