

# WHA 3000V

Stazione ad aria calda 700 W  
Codice articolo: T0053336699N



## Benefits

- › Con vuoto integrato
- › Stazione ad aria calda da 700 W
- › Per aria compressa o gas inerte



### Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	240 x 270 x 101 mm (9,44 x 10,63 x 3,97 inch)
Dimensioni L x L x H (pollice)	10,63 x 9,45 x 4,02 Inch
Peso (ca) in kg	14,0 kg
Tensione	230 V
Potenza	700 W
Canali	1
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	50 - 550
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	150 - 999
Precisione di temperatura °C	± 30
Precisione di temperatura °F	± 54
Stabilità di temperatura °C	---
Stabilità di temperatura °F	---
Presa per compensazione potenziale	yes
Display	---
Consumo d'aria l/min	5 - 100
Pressione di esercizio in bar/psi	4-6 / 54-87
Portata l/min	---
Depressione	-0,6 bar