

Zero Smog 4V con filtro gas

Codice articolo: T0053661699N



Benefits

- › La funzione Constant Flow Control (CFC) garantisce una regolazione ottimale dell'aspirazione per ogni singola postazione di lavoro, a prescindere dal numero delle postazioni collegate
- › Controllo elettronico filtrazione con funzione d'allarme ottica ed acustica
- › Test efficienza mediante collegamento USB



Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	345 x 325 x 505
Dimensioni L x L x H (pollice)	12, 59 x 12, 59 x 15, 55
Peso (ca) in kg	19
Tensione	230 V / 50 Hz (120 V / 60 Hz)
Potenza	275 VA
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	48 dB (A)
Vuoto max.	---
Portata m ³ /h	---
Pre-filtro	Pre-filtro polvere fine F7
Filtro compatto	Filtro per gas a banda larga (50% carbone attivo / 50% Chemisorb)
Capacità max.	1-4 postazioni di lavoro
Interfaccia RS232 (Remote control)	Mediante l'interfaccia RS232 il sistema può essere azionato e/o controllato a distanza nella sua completa funzionalità.
Interfaccia USB	on
WX compatibile	on