

Telecamera aggiuntiva Bullet per Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49 Telecamera di sorveglianza per uso interno



- Risoluzione video: 1280 × 720 @ 25 fps (PAL)
- Sensore ad alto rendimento di immagine CMOS con 1,4 mega pixel
- Uscita video HDCVI HD
- Distanza della trasmissione fino a 250m di cavo coassiale 75-3 senza perdite di dati
- Alta velocità, trasmissione in tempo reale a lunga distanza
- Interruttore automatico ICR per realizzare la sorveglianza sia di giorno che di notte.
- Automaticamente: esposizione di sostegno, equilibrio bianco, otturatore elettronico, controllo di guadagno
- Ripristina video vivido e chiaro
- Funzione IR di supporto con IR LED distanza mas. 10m
- Classe di protezione IP66 (polvere e acqua protetta)



Specifiche tecniche:

- Min. illuminazione: 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux con IR acceso
- Otturatore elettronico: 1/50 sec. ~ 1/100000 sec. (PAL)
- Uscita video ad alta definizione di 1-canale HDCVI
- BLC (controllo della retroilluminazione): automaticamente
- Luce IR è attivo solo per le registrazioni video in modalità notte
- Accensione: CC 12V ± 10%
- Consumo di energia: 4,7W max. (Entrata 12V/0,33A) IR max. 10m
- Temperatura di funzionamento: - 30°C ~ 60°C
- Installazione interna ed esterno: montaggio a parete
- Peso / Dimensioni: 380 g / Ø 6,5 × (Lu) 15,5 cm (con supporto)

Contenuto della confezione:

- Bullet camera per Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49
- 1x BNC 18,3m cavo video
- 3x viti e 3x tasselli
- Manuale dell'utente

Codice EAN:

4260358121284

Numero di articolo 4562