



- Per motivi di sicurezza, scollegare sempre l'alimentatore dalla presa in caso di temporali.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa presente può, in alcuni casi, distruggere il prodotto. Inoltre l'alimentatore potrebbe causare una scossa elettrica e rappresentare quindi un pericolo di vita. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Potrebbero volerci alcune ore.
- Non posizionare oggetti sul prodotto né coprire in qualsiasi caso lo stesso.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Istruzioni

Splitter DVI 2 porte

N°. 1429817

Utilizzo conforme

Il prodotto consente di collegare un dispositivo di riproduzione DVI e 2 dispositivi di output DVI. Il prodotto consente di trasmettere contemporaneamente il segnale video digitale di un singolo dispositivo di riproduzione a 2 dispositivi di output. Il prodotto è alimentato tramite l'adattatore incluso nella confezione.

Il prodotto è riservato all'uso in ambienti chiusi, non all'aperto. Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni, deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Splitter DVI 2 porte
- Adattatore (5V/2A)
- 4 piedini in gomma
- Istruzioni



Istruzioni per l'uso aggiornate

Scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate al link www.conrad.com/downloads oppure digitalizzare il codice QR mostrato. Seguire le istruzioni sul sito Web.

Istruzioni di sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili;
 - non funziona più correttamente;
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- La presa di corrente deve trovarsi vicino al dispositivo e deve essere facilmente accessibile.
- Per l'alimentazione, usare esclusivamente l'adattatore fornito.
- L'unica alimentazione concessa per l'adattatore è una regolare presa della rete elettrica pubblica. Prima di collegare l'adattatore, controllare che la relativa tensione corrisponda a quella della società di fornitura dell'energia elettrica.
- Evitare in qualsivoglia caso di collegare o scollegare l'adattatore con mani umide.
- Evitare sempre di scollegare l'adattatore dalla presa tirando il cavo. Estrarre sempre toccando le apposite superfici isolate sulla spina.
- Al momento dell'installazione, assicurarsi che il cavo non sia schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli vivi.
- Posizionare il cavo in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanere impigliato. Sussiste il pericolo di lesioni.

Collegamento e messa in funzione

- Assicurarsi che il prodotto e tutti i dispositivi da collegare siano spenti.
- Secondo necessità, fissare i piedini in gomma sul lato inferiore del prodotto.
- Posizionare il prodotto su una superficie stabile, piana e orizzontale.
- Collegare un dispositivo di riproduzione tramite un cavo DVI-D con la porta **Input**.
- Collegare 2 dispositivi di output (ad es., monitor) alle porte **Output1/2** tramite il cavo DVI-D.
- Collegare la spina a bassa tensione dell'adattatore incluso alla presa dedicata del prodotto.
- Collegare l'adattatore a una presa di corrente domestica.
- Accendere il prodotto dall'interruttore **ON/OFF**. L'indicatore LED rosso sull'interruttore si accende. Il prodotto è pronto per l'uso.
- Accendere i dispositivi collegati.

→ Se il dispositivo di output ha una risoluzione inferiore rispetto al dispositivo di riproduzione, adattare conformemente la risoluzione di quest'ultimo.

Utilizzare il cavo DVI-D Dual-Link per risoluzioni superiori a 1920 x 1080.

Manutenzione e pulizia

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto dai dispositivi collegati e dall'alimentazione.
- Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche in quanto queste possono aggredire l'alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.
- Non vi sono parti riparabili all'interno del prodotto. Pertanto, evitare sempre di aprire/smontare.
- Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e non sfilacciato.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

a) Splitter DVI

Ingresso.....	1 x DVI-D (Dual Link)
Uscita.....	2 x DVI-D (Dual Link)
Risoluzioni supportate	fino a 1920 x 1080 @60 Hz (Single Link) fino a 3840 x 2160 @30 Hz (Dual Link)
Profondità di colore.....	24 / 30 / 36 bit
Lunghezza del cavo.....	fino a 10 m
Consumo di corrente	max. 0,8 A
Condizioni di funzionamento	da -5 a +45 °C, 10 – 90 % UR (non condensato)
Condizioni di stoccaggio.....	da -15 a +55 °C, 5 – 95 % UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P).....	179 x 28 x 66 mm
Peso	370 g

b) Alimentatore

Tensione/corrente di ingresso.....	100 – 240 V/CA, 50/60 Hz, 0,3 A
Tensione/corrente di uscita.....	5 V/CC, 2 A
Lunghezza cavo	120 cm